



47491909

## S.1/B.x - Schuko p.etiq. obtur., brc mt

### Características técnicas

#### Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	16 A

#### Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
installationdepthflushmountedboxes	31 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate
ismetalliccolour	Não

#### Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

#### Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

#### Utilização

_empty_	com porta-etiqueta
---------	--------------------

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
protecção	Protecção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

#### Identificação

Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas