



47508902

S.1/B.x - tom. Schuko p.etiq., encarnado

Características técnicas

Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	16 A

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
installationdepthflushmountedboxes	31 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 8011 - Castanho avelã
Material	Duroplástico
Aparência da superfície	brilhante
ismetalliccolour	Não

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

Utilização

empty	com porta-etiqueta
---------	--------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Sim
protecção	sem protecção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Não

Identificação

Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas