



47512045

### R.1/R.3 - Schuko c/tampa e obtur, preto

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

##### Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

##### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
--	-------

Profundidade da montagem	32 mm
--------------------------	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	47,50 mm
--------------	----------

Séries relacionadas	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8
---------------------	------------------------------------

##### Materiais

Cor	Preto
-----	-------

Código RAL	9005
------------	------

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

Material	Termoplástico
----------	---------------

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
------------------	---------------------

Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras
------------------	--

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Sim
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
---	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Não
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada