



47517203

K.1/K.5 - Schuko tampa e obtr., alum

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Tensão

| | |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

Ligações

| | |
|------------------------|------------------|
| Tipo de conector/ficha | Ficha/braçadeira |
|------------------------|------------------|

Índice de proteção

| | |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim |
| Índice de proteção IP | IP20 |

Dimensões

| | |
|--|------------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 31 mm |
| Profundidade da montagem | 32 mm |
| Altura | 71 mm |
| Largura | 71 mm |
| Profundidade | 47,50 mm |
| Séries relacionadas | Berker K.5 |

Materiais

| | |
|------------|-------------------------|
| Cor | Alumínio |
| Código RAL | 9006 |
| Acabamento | Mate |
| Material | Alumínio, Termoplástico |

Instalação / montagem

| | |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Conectividade

| | |
|------------------|--|
| Tipo de ligações | Ligação por encaixe |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso, Montagem com garras |

Equipamento

| | |
|---|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | SCHUKO |
| Inserção central com rotação | Não |
| Com tampa articulada | Sim |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Com lâmpada de sinalização | Não |
| Com fecho | Não |
| Acessórios | |
| Tem campo de etiquetagem | Não |
| Textos | |
| Impressão | Sem gravação |