



475501

## 1930/Glas - tom. Schuko obtur, preto

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

Secção transversal de condutores 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Séries relacionadas Serie 1930, Serie Glas

#### Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Brilhante

Material Duroplastic

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Sim
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

---

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

---

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

---

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada