



47591909

S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, brc mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Altura	120 mm
Largura	80 mm
Profundidade	50 mm
Séries relacionadas	Berker S.1

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	2
Textos	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura completa
Proteção	Proteção de contacto aprimorada