



503503

Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
----------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Séries relacionadas

Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5,
Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1,
Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Sistema

Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Materiais

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Dimensões

Profundidade	41,60 mm
--------------	----------

Profundidade da montagem	31,70 mm
--------------------------	----------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------