



503503

## Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

#### Séries relacionadas

Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5,  
Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1,  
Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

#### Sistema

Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

### Materiais

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

### Dimensões

Profundidade 41,60 mm

Profundidade da montagem 31,70 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP20

### Textos

Impressão Sem gravação