



505601

Interruptor cartão, 1NA+1NF, 2A 250V

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	2 A
----------------	-----

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Número de teclas (gang)	0
-------------------------	---

Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
--------------------------	----------------------

Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
---------------------	--

Sistema	Berker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
---------	--

Materiais

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Dimensões

Profundidade	41 mm
--------------	-------

Profundidade da montagem	31,20 mm
--------------------------	----------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------