



53420216

Tomada BS c/ interrup., antracite mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	13 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm

Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
---------------------	--

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Norma britânica
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Com fecho

Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem

Não

Capacidade

Número de módulos

1

Textos

Impressão

Sem gravação

Tampa

Placa de cobertura central

Proteção

Proteção de contacto aprimorada