



53420219

Tomada BS c/ interrup., branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 13 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas

Berker B.3, Berker B.7, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Norma britânica

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho

Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem

Não

Capacidade

Número de módulos

1

Textos

Impressão

Sem gravação

Tampa

Placa de cobertura central

Proteção

Proteção de contacto aprimorada