



633023

## Interruptor triplo, 16AX 400V

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 16 AX (200W LED (SBL))

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

### Tensão

Tensão nominal 400 V

### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

### Materiais

Material Metal, Plástico

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Conectividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira, Ligação com parafuso

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 3

### Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK07

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

### Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação 3x interruptor de 1 polo