



633023

Interruptor triplo, 16AX 400V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 16 AX (200W LED (SBL))

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 400 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Material Metal, Plástico

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira, Ligação com parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 3

Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK07

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Pode ser iluminado utilizando unidades com lâmpadas luminescentes, incandescentes ou LED com terminal N

Modo de comutação 3x interruptor de 1 polo

