

6765757004

**K.1/K.5 - tomada FR obturad., inox**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP20

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

**Materiais**

Cor Aço inoxidável

Código RAL 9022

Acabamento Mate

Material Metal, Aço inoxidável

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada Pino de ligação à terra

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Sim

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

---

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

---

**Capacidade**

Número de módulos 1

---

**Textos**

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada