



6765762045

R.1/R.3 - tomada FR obturad., preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Séries relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Pino de ligação à terra

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Sim

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Com lâmpada de sinalização | Não |
| Com fecho | Não |
| Acessórios | |
| Tem campo de etiquetagem | Não |
| Capacidade | |
| Número de módulos | 1 |
| Textos | |
| Impressão | Sem gravação |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |