



67657901

1930/Glas - tomada FR obtur., preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 31,30 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas Serie 1930, Serie Glas

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Brilhante

Material Duroplastic

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Pino de ligação à terra

Inserção central com rotação Sim

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Sim

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1
Textos	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada