



67657901

1930/Glas - tomada FR obtur., preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Tensão

| | |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

Índice de proteção

| | |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim |
| Resistência ao impactos IK | IK02 |
| Índice de proteção IP | IP20 |

Dimensões

| | |
|--|------------------------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 31 mm |
| Profundidade da montagem | 31,30 mm |
| Altura | 71 mm |
| Largura | 71 mm |
| Séries relacionadas | Serie 1930, Serie Glas |

Materiais

| | |
|------------|-------------|
| Cor | Preto |
| Código RAL | 9005 |
| Acabamento | Brilhante |
| Material | Duroplastic |

Instalação / montagem

| | |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Conectividade

| | |
|------------------|--|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso, Montagem com garras |

Equipamento

| | |
|---|-------------------------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | Pino de ligação à terra |
| Inserção central com rotação | Sim |
| Com tampa articulada | Não |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Sim |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Com lâmpada de sinalização | Não |
| Com fecho | Não |
| Acessórios | |
| Tem campo de etiquetagem | Não |
| Capacidade | |
| Número de módulos | 1 |
| Textos | |
| Impressão | Sem gravação |
| Tampa | Placa de cobertura central |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |