

Sim



## 1930/Glas - tomada FR obtur., preto

## Características técnicas

Caracteristicas tecnicas	
Intensidade de corrente	
Corrente nominal	16 A
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão	
Tensão nominal	250 V
Conectividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras
ìndice de proteção	
Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20
Dimensões	
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	31,30 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Séries relacionadas	Serie 1930, Serie Glas
Materiais	
Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic
Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Sim
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim

terra

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1
Textos	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados