



6765792089

## R.classic - tomada FR obtur., branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade da montagem 31,40 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 40,90 mm

Séries relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie R.classic

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Pino de ligação à terra

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Sim

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

**Capacidade**

Número de módulos

1

**Textos**

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada