



85020101



Alim. p/ módulos aplicação KNX RF (red)

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Dimensões

Profundidade da montagem 22 mm

Materiais

Material Metal, Plástico

Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso