



85020101

#### Alim. p/ módulos aplicação KNX RF (red)

#### Características técnicas

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

##### Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

##### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

##### Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

##### Dimensões

Profundidade da montagem 22 mm

##### Materiais

Material Metal, Plástico

##### Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso