



85320100

Mecanismo extensão para det movimento

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso