



85320100

### Mecanismo extensão para det movimento

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

##### Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso