



85346173



IP20

K.1/K.5-det mov comf 2.2m KNX RF,aço inox

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem 2,20 - 2,20 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Ciclo de trabalho mínimo 1 s

Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída Sim

Iluminação

Regulação de lux 5 - 1000 lx

Deteção

Ângulo de deteção ajustável 45 - 90 °

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Materiais

Material Aço inoxidável, Termoplástico

Textos

Função

Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação, Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)