



85741139

R.1/R.3 - prog. horário est, branco

Características técnicas

Funções

Deslocamento de tempo astronómico	± 2 h
Duração	2 mn
Gerador de números aleatórios	± 15 mn
comutador	com modo de comutação manual / automático
Power over Ethernet (PoE)	≈ 8 h

Principais características eléctricas

Tensão nominal	12 V
Frequência de funcionamento	- Hz

Dimensões

Diâmetro	58 mm
----------	-------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Material	termoplástico

Instalação, montagem

modo de instalação	fixação de fixação
--------------------	--------------------

Configurações

Duração mínima do ajuste das lamelas	≈ 250 ms
Ajuste da lamela na tecla pressionada	< 0.5 s
Hora	com comutação automática hora de verão/inverno (pode ser desligada)

Equipamento

Número de programação para cima / baixo	20
Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada	> 0.5 s
changeovertimeforchangeofdirection	< 0.6 s

Segurança

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Umidade relativa (sem condensação)	0...65 % (sem condensação)

Identificação

Aplicações	Comando de estores
------------	--------------------

