



862542510

Integro - tomada NEMA 6-20R, preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 20 A

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade da montagem 19 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 28 mm

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada NEMA

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos

1

Textos

Impressão

Sem gravação

Tampa

Placa de cobertura central

Proteção

Sem proteção de contacto aprimorada