



926102505

Características técnicas

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tensão

Tensão de entrada 230 - 230 V

Tensão de saída 5 - 5 V

Dimensões

Profundidade da montagem 31 mm

Equipamento

Número de saídas 2

Acessórios

Com fusível em miniatura Não

Tem campo de etiquetagem Não

Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Potência

Potência de saída 15 W

Potência absorvida em standby 0,15 W

Intensidade de corrente

Corrente nominal 0,20 A

Corrente de saída 3000 mA

Textos

Conectores e terminais Com 2 tomadas USB tipo A

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrônico)

Proteção Sem proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de parafuso