



926102505

Características técnicas

Principais características eléctricas

Corrente nominal 0.2 A

Voltagem

Tensão de entrada 230 V AC

Tensão de saída 5 V

Corrente eléctrica

Corrente de saída máx. 3 A

outputcurrentwhenoperatingbothsockets máx. 3 A

Fusível

à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
fusível

Dimensões

Profundidade de montagem 31 mm

Potência

Potência absorvida (standby) max. 150 mW

Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro

Material Plástico + metal

Aparência da superfície mate

Ligação

Secção transversal do condutor (rígida) 2.5

modo de ligação com terminais de parafuso

Segurança

Classe de protecção Classe II

Temperatura

Temperatura ambiente -5...35 °C

Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Mecanismos Berker Integro