



926102509

Integro - Tom. USB carreg. 3A, branco mt

Características técnicas

Principais características eléctricas

Corrente nominal 0.2 A

Voltagem

Tensão de entrada 230 V AC

Tensão de saída 5 V DC ($\pm 5\%$)

Corrente eléctrica

Corrente de saída máx. 3 A

Fusível

fusível à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)

Dimensões

Profundidade de montagem 31 mm

Potência

Potência absorvida (standby) max. 150 mW

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Aparência da superfície mate

Ligação

Secção transversal do condutor (rígida) 2.5

modo de ligação com terminais de parafuso

Segurança

Classe de protecção Classe II

Temperatura

Temperatura ambiente -5...35 °C

Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Mecanismos Berker Integro