



936552505

## Integro - comutador lustre, antrac mate

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 16 A

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Tensão

Tensão nominal 250 V

### Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

### Conectividade

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

### Dimensões

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

### Textos

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Série