

936552507

Integro - comutador lustre, cinzento

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	16 A
------------------------	------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Materiais

Cor	Cinzento
-----	----------

Código RAL	7038
------------	------

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico com placa de cobertura central
---------------------	--

Conectividade

Tipo de montagem	Instalação de embutir, Montagem por parafuso
------------------	--

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	10 mm
--------------------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm
--	-------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

Textos

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
------------	--

Modo de comutação	Série
-------------------	-------