



936562510

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conectividade

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP44

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Textos

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor/comutador