



936562524

Integro - comutador escada, inox lac

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 16 A

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Materiais

Cor Aço inoxidável

Código RAL 9022

Acabamento Mate

Material Aço inoxidável, Termoplástico

Tratamento Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conectividade

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP44

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Textos

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor/comutador