



936712505

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
----------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
--------------------------	----------------------

Séries relacionadas	flow
---------------------	------

Sistema	Berker integro
---------	----------------

#### Materiais

Cor	Antracite
-----	-----------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

#### Dimensões

Profundidade	25 mm
--------------	-------

Profundidade da montagem	10 mm
--------------------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm
--	-------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

#### Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------