



936712509

## Integro - botão simples 1NA, branco

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Arquitetura

Número de polos 1

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Séries relacionadas flow

Sistema Berker integro

#### Materiais

Cor Branco

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

#### Dimensões

Profundidade 24,10 mm

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

#### Textos

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de parafuso