



936752507

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Arquitetura

Número de polos 2

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Séries relacionadas flow

Sistema Berker integro

Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Profundidade 25 mm

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Textos

Impressão Sem gravação

Terminal Terminal de entrada comum

Tipo de ligação Com terminais de parafuso