



936752507

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Arquitetura

Número de polos 2

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Séries relacionadas flow

Sistema Berker integro

#### Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

#### Dimensões

Profundidade 25 mm

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

#### Textos

Impressão Sem gravação

Terminal Terminal de entrada comum

Tipo de ligação Com terminais de parafuso