



936752509

Integro - botão duplo 1 entr, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Arquitetura

Número de polos 2

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Séries relacionadas flow

Sistema Berker integro

Materiais

Cor Branco

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Profundidade 24,10 mm

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Textos

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Terminal Terminal de entrada comum

Tipo de ligação Com terminais de parafuso