



937522509

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 A

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Tensão

Tensão nominal 250 V

### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

### Conectividade

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

### Dimensões

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP44

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

### Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Com lâmpada luminescente integral, Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação 2 polos