



937722505

## Integro - bot.simples vis+lâmp, antrc mt

### Características técnicas

#### Arquitetura

Tipo de interface Tecla simples

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

ifttsupportavailable Não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

#### Corrente eléctrica

Mudança de corrente 10 A

#### Dimensões

Profundidade 24.1 mm

Altura 55.5 mm

Largura 55.5 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série antracite

Cor cinzento antracite

Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

#### Gestão de lâmpadas fluorescentes

Corrente de lâmpada de néon 0.9 mA

#### Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Equipamento

iluminação para sinalização ou monitorização de circuitos

#### Segurança

Índice de protecção IP IP44

## Instruções

---

A utilização de várias lâmpadas de néon poderá causar anomalias no funcionamento do relé/relé de impulsos. Solução: Inserir um condutor neutro ou ligar um condensador de 230 V, 1 mF por cada lâmpada de néon de 10 mA em paralelo com a bobina.

Texto de indicação