



941952501

Integro - tomada Schuko obtur, cast mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP44

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Séries relacionadas	flow

Materiais

Cor	Castanho
Código RAL	8017
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

Textos

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada