



941952501

Integro - tomada Schuko obtur, cast mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Séries relacionadas flow

Materiais

Cor Castanho

Código RAL 8017

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

Textos

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada