



941952502

## Integro - tomada Schuko obtur, branco mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

---

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Textos**

---

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

---

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

---

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------