



941952502

Integro - tomada Schuko obtur, branco mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------