

945172505

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Tensão

Tensão nominal 12 V

Ligações

Tipo de conector/ficha Talão redondo

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 1 mm

Profundidade da montagem 30 mm

Altura 55,50 mm

Profundidade 39,50 mm

Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

Textos

Impressão

Sem gravação

Tampa

Placa de cobertura central

Proteção

Sem proteção de contacto aprimorada