



**Integro - tomada Schuko obtur, cast mt**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Séries relacionadas flow

**Materiais**

Cor Castanho

Código RAL 8017

Acabamento Mate

Material Termoplástico

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

947792501

Com fecho Não

---

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

---

**Capacidade**

Número de módulos 1

---

**Textos**

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada