



947792503

## Integro - tomada Schuko obtur, preto mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP44

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Séries relacionadas flow

#### Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005, 9011

Acabamento Mate

Material Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

---

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

---

**Capacidade**

Número de módulos 1

---

**Textos**

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada