



9619405

**Integro - tomada 2P obtur, preto mate**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

**Tensão**

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

**Índice de proteção**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

**Dimensões**

|  |          |
|--|----------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 32 mm    |
| Altura   | 55,50 mm |
| Largura  | 55,50 mm |
| Profundidade                                     | 41,50 mm |
| Séries relacionadas                              | flow     |

**Materiais**

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Preto         |
| Código RAL | 9011          |
| Acabamento | Mate          |
| Material   | Termoplástico |

**Conectividade**

|                  |  |
|------------------|--|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso                         |
| Tipo de montagem | Instalação de embutir, Montagem por parafuso |

**Equipamento**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | Sem contacto protetor |
| Inserção central com rotação   | Não                   |
| Com tampa articulada           | Não                   |
| Com lâmpada de sinalização     | Não                   |
| Com fecho                      | Não                   |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Textos**

---

Impressão

Sem gravação

---

Proteção

Proteção de contacto aprimorada