



Integro - tomada 2P obtur, antracite mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 41,50 mm

Séries relacionadas flow

Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Sem contacto protetor

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

961942505

Textos

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada