



Integro - tomada 2P+T FR obtur, preto mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP44

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 29 mm

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 41,50 mm

Materiais

Cor Preto

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir, Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Pino de ligação à terra

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Sim

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

9619505

Textos

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada